


Koneksi sekrup dengan pelat penutup

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,3MM



1: pengatur aliran 0.3 mm

Aplikasi

Peringkat tekanan	[bar]	630
-------------------	-------	-----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-10...60
--------------	------	----------

Pengujian/persetujuan

Pressure Equipment Directive	Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan	Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.

Data teknis

Berat	[g]	76.2
Material	casing soket: baja (1.0718); karakteristik permukaan: seng / nikel abu-abu; Segel: NBR	
Koneksi sensor	G 1/4	
Koneksi proses	M16 x 2 Minimes	

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------