


Pipa koaksial untuk sensor ketinggian

LR COAX TUBE G3/4 L265



1 braket pemasangan untuk komponen pemusat

CRN

Aplikasi	
Desain	untuk sensor ketinggian LR
Suhu media [°C]	-40...200
Peringkat tekanan [bar]	16
Resistensi vakum [mbar]	-1000
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar]	16
Data teknis	
Berat [g]	194
Material	Pipa koaksial: baja tahan karat (1.4301/304); Segel: NBR fiber yang diperkuat; braket pemasangan: baja tahan karat (1.4310/301); Elemen pemusat: PPS fiber yang diperkuat
Koneksi sensor	koneksi berulir G 3/4 ulir internal
Koneksi proses	koneksi berulir G 3/4 ulir eksternal
Panjang L [mm]	265
Aksesori	
Item dikirim	Segel: 1
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah