


Pipa koaksial untuk sensor ketinggian

LR COAX TUBE NPT L240



CRN

Aplikasi	
Desain	untuk sensor ketinggian LR
Suhu media [°C]	-40...200
Peringkat tekanan [bar]	16
Resistensi vakum [mbar]	-1000
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar]	16
Data teknis	
Berat [g]	188.5
Material	Pipa koaksial: baja tahan karat (1.4301/304); braket pemasangan: baja tahan karat (1.4310/301); Elemen pemusat: PPS fiber yang diperkuat
Koneksi sensor	koneksi berulir G 3/4 ulir internal
Koneksi proses	koneksi berulir 3/4" NPT ulir eksternal
Panjang L [mm]	240
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah