


Koneksi fleksibel untuk encoder

COUPLING 19,2-6-6-22-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
2 kedalaman der Klemmnabe

Data teknis

Berat	[g]	32.2
Dimensi	[mm]	Ø 19 / L = 22
Material		aluminium
Torsi pengencangan	[Nm]	torsi pengencangan sekrup: 80 Ncm
Diameter eksternal D	[mm]	19
Diameter bagian dalam 1	[mm]	6
Diameter bagian dalam 2	[mm]	6
Kedalaman hub penjepit	[mm]	6
Sekrup penjepit	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
Panjang	[mm]	22
Putaran maks., mekanis	[U/min]	8000
Ketidaksejajaran poros aksial maks.	[mm]	± 0,4
Ketidaksejajaran maksimal poros radial	[mm]	± 0,25
Perpindahan sudut maks.	[°]	± 3,5

Keterangan

Keterangan	Data yang ditunjukkan berlaku untuk koneksi dengan lubang hub di atas pada suhu sekitar 23 °C. Nilai perpindahan radial, sudut, dan aksial adalah nilai maksimum yang tidak boleh mencapai maksimumnya secara bersamaan saat pengoperasian.
Jumlah paket	1 buah