


Koneksi fleksibel untuk encoder

COUPLING 25-6-6-32-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
2 kedalaman der Klemmnabe

Data teknis

Berat	[g]	36.5
Dimensi	[mm]	Ø 25 / L = 32
Material		aluminium
Torsi pengencangan	[Nm]	torsi pengencangan sekrup: 120 Ncm
Diameter eksternal D	[mm]	25
Diameter bagian dalam 1	[mm]	6
Diameter bagian dalam 2	[mm]	6
Kedalaman hub penjepit	[mm]	8
Sekrup penjepit	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
Panjang	[mm]	32
Putaran maks., mekanis	[U/min]	6000
Ketidaksejajaran poros aksial maks.	[mm]	± 0,5
Ketidaksejajaran maksimal poros radial	[mm]	± 0,35
Perpindahan sudut maks.	[°]	± 4,0

Keterangan

Keterangan	Data yang ditunjukkan berlaku untuk koneksi dengan lubang hub di atas pada suhu sekitar 23 °C.
	Nilai perpindahan radial, sudut, dan aksial adalah nilai maksimum yang tidak boleh mencapai maksimumnya secara bersamaan saat pengoperasian.
Jumlah paket	1 buah