




Colokan berkabel


SSTGK120MKRFKSG



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	4.5...30 DC
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...125
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Berat	[g]	44.8
Dimensi	[mm]	28 x 28 x 52
Material		kuningan dalam selubung plastik; PA 6.6 hitam
Material bodi detakan		kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik
Material mur		kuningan, dalam selubung plastik / PA 6.6, dalam selubung plastik
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

Koneksi listrik	
penyolderan: ...1 mm²	

Koneksi listrik - colokan	
Konektor: 1 x M23, lurus; Bodi cetakan: kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik; Penguncian: kuningan, dalam selubung plastik	
Konektor: 1 x M23, lurus; Bodi cetakan: kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik; Penguncian: PA 6.6, dalam selubung plastik	





Colokan berkabel

SSTGK120MKRFKSG

Koneksi

