


E60124



Soket berkabel

SDOGK120--LFKSG



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 4.5...30 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -40...125

Perlindungan IP 67

Data teknis

Berat [g] 45

Dimensi [mm] 28 x 28 x 53

Material kuningan dalam selubung plastik; PA 6.6 hitam

Material bodi detakan kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik

Keterangan


Jumlah paket 1 buah

Koneksi listrik

penyolderan: ...1 mm²

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M23, lurus; Bodi cetakan: kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik



E60124



Soket berkabel

SDOGK120--LFKSG

Koneksi

