


E60128



Colokan berkabel

SSTGK120MKRFKSG



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 4.5...30 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -40...125

Perlindungan IP 67

Data teknis

Berat [g] 45.2

Dimensi [mm] 28 x 28 x 52

Material kuningan dalam selubung plastik; PA 6.6 hitam

Material bodi detakan kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik

Material mur kuningan, dalam selubung plastik / PA 6.6, dalam selubung plastik

Keterangan

Jumlah paket 1 buah


Koneksi listrik

penyolderan: ...1 mm²

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M23, lurus; Bodi cetakan: kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik; Penguncian: kuningan, dalam selubung plastik

Konektor: 1 x M23, lurus; Bodi cetakan: kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik; Penguncian: PA 6.6, dalam selubung plastik





Colokan berkabel

SSTGK120MKRFKSG

Koneksi

