


E60147



Kabel koneksi dengan soket

ADOGK120MKR0010B12

Produk tidak tersedia - entri arsip



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	4.5...30 DC
------------------------	-----	-------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...80
--------------	------	----------

Perlindungan		IP 67
--------------	--	-------

Data teknis

Berat	[g]	957.2
-------	-----	-------

Dimensi	[mm]	28 x 28 x 52
---------	------	--------------

Material		kuningan dalam selubung plastik; PA 6.6 hitam
----------	--	---

Material bodi detakan		kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik
-----------------------	--	---

Material mur		kuningan, dalam selubung plastik / PA 6.6, dalam selubung plastik
--------------	--	---

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------



Kabel koneksi dengan soket

ADOGK120MKR0010B12


Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0.14 mm² + 4 x 0.5 mm²

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M23, lurus; Bodi cetakan: kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik; Penguncian: kuningan, dalam selubung plastik

Konektor: 1 x M23, lurus; Bodi cetakan: kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik; Penguncian: PA 6.6, dalam selubung plastik



Koneksi

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GN =	hijau
GY =	abu-abu
PK =	merah muda
RD =	merah
VT =	ungu
WH =	putih