


# E60158



## Kabel koneksi dengan soket

ADOGK120MKR0020B12

Produk tidak tersedia - entri arsip



| Data kelistrikan       |      |                                                                   |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| Tegangan pengoperasian | [V]  | 4.5...30 DC                                                       |
| Kondisi pengoperasian  |      |                                                                   |
| Suhu sekitar           | [°C] | -25...80                                                          |
| Perlindungan           |      | IP 67                                                             |
| Data teknis            |      |                                                                   |
| Berat                  | [g]  | 1822.2                                                            |
| Dimensi                | [mm] | 28 x 28 x 52                                                      |
| Material               |      | kuningan dalam selubung plastik; PA 6.6 hitam                     |
| Material bodi detakan  |      | kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik                         |
| Material mur           |      | kuningan, dalam selubung plastik / PA 6.6, dalam selubung plastik |
| Keterangan             |      |                                                                   |
| Jumlah paket           |      | 1 buah                                                            |



## Kabel koneksi dengan soket

ADOGK120MKR0020B12


### Koneksi listrik

Kabel: 20 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0.14 mm<sup>2</sup> + 4 x 0.5 mm<sup>2</sup>

### Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M23, lurus; Bodi cetakan: kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik; Penguncian: kuningan, dalam selubung plastik

Konektor: 1 x M23, lurus; Bodi cetakan: kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik; Penguncian: PA 6.6, dalam selubung plastik



### Koneksi

|    |       |
|----|-------|
| 1  | PK    |
| 2  | BU    |
| 3  | RD    |
| 4  | BK    |
| 5  | BN    |
| 6  | GN    |
| 7  | VT    |
| 8  | GY    |
| 9  | n.c.  |
| 10 | WH/GN |
| 11 | WH    |
| 12 | BN/GN |

|      |              |
|------|--------------|
|      | Warna core : |
| BK = | hitam        |
| BN = | coklat       |
| BU = | biru         |
| GN = | hijau        |
| GY = | abu-abu      |
| PK = | merah muda   |
| RD = | merah        |
| VT = | ungu         |
| WH = | putih        |