


E60171



Kabel koneksi dengan soket

ADOGK120MKR0050B12

Produk tidak tersedia - entri arsip



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 4.5...30 DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...80

Perlindungan IP 67

Data teknis

Berat [g] 4454.4

Dimensi [mm] 28 x 28 x 52

Material kuningan dalam selubung plastik; PA 6.6 hitam

Material bodi detakan kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik

Material mur kuningan, dalam selubung plastik / PA 6.6, dalam selubung plastik

Keterangan

Jumlah paket 1 buah



Kabel koneksi dengan soket

ADOGK120MKR0050B12


Koneksi listrik

Kabel: 50 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0.14 mm² + 4 x 0.5 mm²

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M23, lurus; Bodi cetakan: kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik; Penguncian: kuningan, dalam selubung plastik

Konektor: 1 x M23, lurus; Bodi cetakan: kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik; Penguncian: PA 6.6, dalam selubung plastik



Koneksi

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GN =	hijau
GY =	abu-abu
PK =	merah muda
RD =	merah
VT =	ungu
WH =	putih