


Koneksi sarung karet

COUPLING V4A



- 1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
2 kedalaman der Klemmnabe

Data teknis

Berat	[g]	36.5
Dimensi	[mm]	Ø 20 / L = 29
Material		flensa: 1.4404 (V4A/316L); Sarung karet: 1.4571 (V4A/316Ti)
Torsi pengencangan	[Nm]	torsi pengencangan sekrup: 150 Ncm
Diameter eksternal D	[mm]	20
Diameter bagian dalam 1	[mm]	6
Diameter bagian dalam 2	[mm]	10
Kedalaman hub penjepit	[mm]	6.4
Sekrup penjepit	[mm]	M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
Panjang	[mm]	29
Putaran maks., mekanis	[U/min]	10000
Ketidaksejajaran poros aksial maks.	[mm]	± 0,4
Ketidaksejajaran maksimal poros radial	[mm]	± 0,25
Perpindahan sudut maks.	[°]	± 4,0

Keterangan

Keterangan	Data yang ditunjukkan berlaku untuk koneksi dengan lubang hub di atas pada suhu sekitar 23 °C.
	Nilai perpindahan radial, sudut, dan aksial adalah nilai maksimum yang tidak boleh mencapai maksimumnya secara bersamaan saat pengoperasian.
Jumlah paket	1 buah