


Koneksi loop ganda

DL COUPLING V2A 29-6-6-29-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
2 kedalaman der Klemmnabe

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-30...80
--------------	------	----------

Data teknis

Berat	[g]	27.6
Material	adaptor poros: baja tahan karat (1.4305/303); koneksi loop ganda: PU	
Torsi pengencangan	[Nm]	torsi pengencangan sekrup: 100 Ncm
Diameter eksternal D	[mm]	29
Diameter bagian dalam 1	[mm]	6
Diameter bagian dalam 2	[mm]	6
Kedalaman hub penjepit	[mm]	9
Sekrup penjepit	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
Panjang	[mm]	29
Putaran maks., mekanis	[U/min]	3000
Ketidaksejajaran poros aksial maks.	[mm]	± 2
Ketidaksejajaran maksimal poros radial	[mm]	± 2
Perpindahan sudut maks.	[°]	± 10
Rigiditas pegas torsi	[Nm/rad]	13

Keterangan

Keterangan	Data yang ditunjukkan berlaku untuk koneksi dengan lubang hub di atas pada suhu sekitar 23 °C. Nilai perpindahan radial, sudut, dan aksial adalah nilai maksimum yang tidak boleh mencapai maksimumnya secara bersamaan saat pengoperasian.
Jumlah paket	1 buah