


E61438



Lengan pegas untuk encoder

ENCODER SPRING ARM



1 rentang pengoperasian

Aplikasi

Desain untuk encoder dengan flensa klem

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -30...60

Data teknis

Berat [g]	527.1
Petunjuk pemasangan	dapat dipasang dari kedua sisi
Dimensi [mm]	180 x 65.9 x 75
Diameter eksternal [mm]	300
Material	aluminium dianodisasi; Pegas: baja tahan karat (1.4310/301)
Torsi pengencangan [Nm]	4.3

E61438



Lengan pegas untuk encoder

ENCODER SPRING ARM

Perpindahan sudut maks.	[°]	45
Gaya aktivasi	[N]	10...30

Keterangan

Keterangan	Dengan skala
Jumlah paket	1 buah

Diagram dan grafik

Petunjuk pemasangan

