

E70044




Kabel koneksi

VDOAH040MSS00,3A04STGH040MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip


Produk alternatif: EVC015
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah


Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



**Kabel koneksi**

VDOAH040MSS00,3A04STGH040MSS

Koneksi listrikKabel: 0.3 m, PUR / PVC, oranye, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)**Koneksi****Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm

