

E70052




Kabel koneksi

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC030
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67

Data teknis


Material	TPU
Material bodi detakan	TPU
Material mur	kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel





Kabel koneksi

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

Koneksi listrik

Kabel: 0.3 m, PUR / PVC, oranye, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

