




Kabel jumper dengan soket katup

VVSAC041--S00,3A03STGH030MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E11436

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 24 AC/DC
Pelindung tegangan berlebih	ya; (VDR)

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Perlindungan	IP 67

Data teknis

Material	TPU
Material bodi detakan	TPU
Material mur	kuningan, berlapis nikel

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Aksesoris

Item dikirim	sekrup
	panel untuk pelabelan

Keterangan


Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Kabel jumper dengan soket katup

VVSAC041--S00,3A03STGH030MSS

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

**Koneksi listrik**Kabel: 0.3 m, PUR / PVC; 3 x 0.5 mm²**Koneksi****Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x katup tipe C standar industri, bersiku; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

