




Kabel jumper dengan soket katup

VVSAC041--S0001A03STGH030MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 24 AC/DC
Pelindung tegangan berlebih		ya; (VDR)
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim		sekrup
		panel untuk pelabelan
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

Kabel jumper dengan soket katup

VVSAC041--S0001A03STGH030MSS

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi listrik

Kabel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0.5 mm²

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x katup tipe C standar industri, bersiku; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

