


Konektor perpindahan isolasi kabel pipih AS-Interface

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Produk alternatif: E75005

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Desain

AS-i

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

26.5...31.6 DC

Total beban arus maks.

[A]

2

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...75

Perlindungan

IP 67

Data teknis

Berat

[g]

17.9

Material

PA

Material bodi detakan

PA

Keterangan

Keterangan

petunjuk pemasangan Pertama, pisahkan perlengkapan (orange) dari konektor perpindahan isolasi.

Masukkan kabel ke dalam perlengkapan dan tutup kembali.

Kencangkan kembali perlengkapan pada konektor perpindahan isolasi.

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik

	ketika terhubung ke kabel pipih AS-i kuning
1	AS-i +
3	AS-i -
	ketika terhubung ke kabel pipih hitam
1	+24V DC
3	0V

E70096



Konektor perpindahan isolasi kabel pipih AS-Interface

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA

