

E70100




Soket berkabel

SDOGL070PLSFKPG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E70142

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Total beban arus maks.	[A]	10

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-40...100
Perlindungan		IP 67

Data teknis

Dimensi	[mm]	29 x 29 x 71
Material		PBT
Material bodi detakan		PBT
Material mur		PBT

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

E70100



Soket berkabel


SDOGL070PLSFKPG

Koneksi listrik

terminal: ...2.5 mm²; Selubung kabel: Ø 10...12 mm

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x Rd24, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT; Penguncian: PBT



Koneksi

