

E70133




Soket berkabel

SDOKL070PLSFKPG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E70142

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------------	-----	---------------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-40...100
--------------	------	-----------

Perlindungan		IP 67
--------------	--	-------

Data teknis

Dimensi	[mm]	29 x 29 x 66
---------	------	--------------

Material		PBT
----------	--	-----

Material bodi detakan		PBT
-----------------------	--	-----

Material mur		PBT
--------------	--	-----

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

E70133



Soket berkabel


SDOKL070PLSFKPG

Koneksi listrik

terminal: ...2.5 mm²; Selubung kabel: Ø 6...9.5 mm

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x Rd24, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT; Penguncian: PBT



Koneksi

