

E70185




Kabel koneksi

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVT044
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Total beban arus maks.	[A]	4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Material		PVC
Material bodi detakan		PVC
Material mur		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah



Kabel koneksi

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas



Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PVC, oranye, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas

