




Kabel koneksi

VDOGH040VAS0010E04STGH040VAS

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Total beban arus maks.	[A]	4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...100
Perlindungan		IP 68; IP 69K
Data teknis		
Material		PVC
Material bodi detakan		PVC
Material mur		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

Kabel koneksi

VDOGH040VAS0010E04STGH040VAS

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PVC, oranye, Ø 5.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm

