

E70204




Kabel koneksi

VDOGH040VAS0001E04STGH040VAS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVT042
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi	
Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	< 250 AC / < 300 DC
Total beban arus maks. [A]	4
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-25...100
Perlindungan	IP 68; IP 69K
Data teknis	
Material	PVC
Material bodi detakan	PVC
Material mur	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah



Kabel koneksi

VDOGH040VAS0001E04STGH040VAS

Koneksi listrik

Kabel: 1 m, PVC, Ø 5.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm



Koneksi listrik

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm

