

E70224



Kabel jumper dengan soket katup

VSTGH050MSS01,5B03VDAA041--S



Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas	
Bebas dari silikon	ya	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 24 AC/DC
Pelindung tegangan berlebih	dioda freewheeling	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan	IP 67	
Data teknis		
Berat	[g]	117
Material	TPU	
Material bodi detakan	TPU	
Material mur	kuningan, berlapis nikel	
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, hijau
Aksesori		
Item dikirim	sekrup	
	panel untuk pelabelan	



Kabel jumper dengan soket katup

VSTGH050MSS01,5B03VDAA041--S


Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas



Koneksi listrik

Kabel: 1.5 m, PUR / PVC, Bebas halogen; 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x katup tipe A DIN, bersiku; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: kuningan berlapis nikel

