

E70350



Kabel jumper dengan soket katup

VSTGH050MSS0002B03VDAA041--S



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 24 AC/DC
Pelindung tegangan berlebih	dioda freewheeling

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Perlindungan	IP 67

Data teknis

Berat [g]	138.8
Material	TPU
Material bodi detakan	TPU
Material mur	kuningan, berlapis nikel

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	1 x LED, hijau
---------	---------	----------------

Aksesori

Item dikirim	sekrup
	panel untuk pelabelan

E70350



Kabel jumper dengan soket katup

VSTGH050MSS0002B03VDAA041--S

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas



Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR / PVC, Bebas halogen; 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x katup tipe A DIN, bersiku; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: kuningan berlapis nikel

