


Splitter kabel pipih AS-Interface

FCE Splitter ye/ye ProcessL



Aplikasi

Desain	AS-i / 24 V
Aplikasi	area higienis dan basah pada industri makanan

Data kelistrikan

Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	8

Output

Desain kelistrikan	AS-i
--------------------	------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-30...80
Kelembapan udara relatif maks. [%]	80; (31 °C; penurunan linear hingga 50% (40 °C))
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m]	2000
Perlindungan	IP 67; IP 68; IP 69K
Tingkat kekotoran	2

Pengujian/persetujuan

EME	EN 61000-6-2
-----	--------------

Data teknis

Berat [g]	101.5
Material	komponen logam: baja tahan karat (1.4404 / 316L); gasket karet untuk pin kontak: FPM; O-ring: EPDM
Torsi pengencangan [Nm]	2.5; (mur pengunci)

Aksesori

Aksesori (opsional)	Kunci torsi, E70390
---------------------	---------------------

E70377



Splitter kabel pipih AS-Interface

FCE Splitter ye/ye ProcessL

Keterangan

Jumlah paket

1 buah