


E7377A



Splitter kabel pipih AS-Interface

FC Splitter yelye II 3D/3G



Aplikasi

Aplikasi untuk distribusi tegangan AS-i atau suplai 24 V eksternal

Data kelistrikan

Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	8

Output

Desain kelistrikan	AS-i
--------------------	------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	0...60
Catatan tentang suhu sekitar	-15...60 °C: hanya bersama dengan kabel EPDM
Kelembapan udara relatif maks. [%]	80; (31 °C; penurunan linear hingga 50% (40 °C))
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m]	2000
Perlindungan	IP 67; (jika digunakan di luar area berbahaya: IP 68 / IP 69K)
Tingkat kekotoran	2

Pengujian/persetujuan

Tanda ATEX	Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
	Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X

Data teknis

Berat [g]	132.5
Material	komponen logam: baja tahan karat (1.4404 / 316L); gasket karet untuk pin kontak: FKM; Segel: EPDM
Torsi pengencangan [Nm]	2.5; (Sekrup pemasangan)

E7377A



Splitter kabel pipih AS-Interface

FC Splitter yelye II 3D/3G

Aksesori	
Aksesori (opsional)	Kunci torsi:, E70390
	kabel pipih dummy:, E70299
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah