


E79995



Konektor perpindahan isolasi kabel pipih AS-Interface

FC connector PVC V2A 2m



L 2140

Aplikasi		
Desain		AS-i
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Total beban arus maks.	[A]	2
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...70
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Berat	[g]	97.4
Material		casing bagian atas: PUR; casing bagian bawah: PA 6.6; sekrup: baja tahan karat (1.4305/303)
Keterangan		
Keterangan		Kabel pipih sebaiknya tidak berakhir di splitter. Gunakan segel kabel pipih atau tutup heat-shrink untuk penyegelan.
Jumlah paket		1 buah




Konektor perpindahan isolasi kabel pipih AS-Interface

FC connector PVC V2A 2m

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0.75 mm², PVC

Koneksi



coklat	AS-i +
biru	AS-i -