


Pemanjang pulsa

PULSE STRETCHER

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Dimensi	[mm]	96 x 28 x 42
---------	------	--------------

Aplikasi

Aplikasi	memperpanjang pulsa yang sangat pendek untuk disesuaikan; misalnya untuk input plc yang lambat
----------	--

Data kelistrikan

Toleransi tegangan pengoperasian	[%]	10
Tegangan pengoperasian	[V]	24 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 5

Input

Input	Level input: 24 V DC ($\pm 10\%$); Pulsa input (min.): 0,2 mdtk; Waktu antara dua pulsa input (menit): 28 mdtk
-------	--

Output

Sinyal output	Level output: 24 V DC ($\pm 10\%$); Pulsa output: 25 mdtk ($\pm 10\%$); Arus output (maks.): 10 mA
---------------	--

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-20...70
--------------	------	----------

Data teknis

Berat	[g]	79.5
Dimensi	[mm]	96 x 28 x 42
Material		plastik

E80110



Pemanjang pulsa

PULSE STRETCHER

Koneksi listrik

terminal sekrup:

Koneksi




Diagram dan grafik

Diagram pulsa

