




Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Aplikasi	Pengkodean RFID dalam kontrol produksi	
Suhu pengoperasian (aktif) [°C]		-40...85
Suhu puncak (pasif) [°C]		140; (durasi tes: 1 x 100 h)

Data kelistrikan

Frekuensi pengoperasian [MHz]		865...870
Ukuran memori [bit]		240
Siklus pembacaan maks.		tidak terbatas
Siklus penulisan maks.		100000

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]		-20...85
Suhu penyimpanan [°C]		-40...90
Perlindungan		IP 68

Pengujian/persetujuan

Tahan guncangan	DIN IEC 68-2-29	40 g 18 ms
Ketahanan terhadap getaran	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz

Data teknis

Berat [g]		11.6
Dimensi [mm]		Ø 50 / L = 3.3
Material		PA 6

Keterangan

Keterangan	Suhu penyimpanan 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)	
	ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2	
Jumlah paket		1 buah