

E89103



Display digital

DISPLAY/DX340/24VAC

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E89106

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

No scale drawing available



Aplikasi

Aplikasi evaluasi dan display universal untuk semua unit fisik yang dapat diperoleh dari urutan pulsa

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	24 AC
Konsumsi arus	[mA]	200

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	0...45
Perlindungan		IP 44; (di bagian depan)

Data teknis

Tipe pemasangan potongan panel: 91 x 43 mm

Elemen display/pengoperasian

Display display LED 7 segmen, merah 6 digit 15 mm

Koneksi listrik

Koneksi