

E89124



Display digital

DISPLAY/DA340

Produk tidak tersedia - entri arsip

No scale drawing available



Aplikasi

Aplikasi	menampilkan dan memantau sinyal analog; misalnya sensor tekanan, sensor suhu atau sensor aliran
----------	---

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Konsumsi arus	[mA]	200

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	0...45
Perlindungan		IP 44; (di bagian depan)

Data teknis

Tipe pemasangan	potongan panel: 91 x 43 mm
-----------------	----------------------------

Elemen display/pengoperasian

Display	display LED 7 segmen, merah 6 digit 15 mm 4 x LED, merah
---------	---

Koneksi listrik

Koneksi