

E89150




Display OLED

LC-DISPLAY

penghentian produk

Produk alternatif: DX1041

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



potongan panel 68 x 33 mm sesuai DIN



Karakteristik produk

Casing	casing untuk pemasangan pada panel
Dimensi [mm]	39 x 75 x 54

Aplikasi

Aplikasi	display yang dapat diskalakan untuk sensor dengan output analog
----------	---

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input analog: 1
-------------------------	------------------------

Input

Jumlah input analog	1
Input analog (tegangan) [V]	10...50

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	0...60
Perlindungan	IP 65; (dipasang dengan washer)

Data teknis

Berat [g]	120
Casing	casing untuk pemasangan pada panel
Dimensi [mm]	39 x 75 x 54
Material	plastik


Display OLED

LC-DISPLAY

Koneksi listrik

terminal: ...2.5 mm²

Koneksi



- 1 potensiometer
- 2 penyesuaian titik nol kasar
- 3 penyesuaian titik nol halus
- 4 Rentang display kasar
- 4 Rentang display halus
- 5 Switch DIP
- 5 titik desimal , input 10...50mA