




Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Kelas perlindungan		II
Beban arus maks. per modul/ slot	[A]	4
Total beban arus maks.	[A]	12


Output

Desain kelistrikan	PNP
--------------------	-----



Kotak splitter

ZDO8H059MSS0025H11

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Suhu sekitar (bergerak)	[°C]	-5...60
Perlindungan		IP 67; IP 68
Data teknis		
Berat	[g]	2631.5
Dimensi	[mm]	22 x 54 x 127
Material		PA
Material bodi detakan		PA
Jumlah port kotak splitter		8
Tipe konektor		M12
Kesesuaian rantai tarik		ya
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	radius pembengkokan untuk pemasangan tetap	min. 5 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3 m/dtk pada panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	ketegangan torsional	± 30 °/m
	siklus pembengkokan	> 2 Mio.
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	8 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
Aksesori		
Item dikirim	Tutup pelindung:	2
	label:	8
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 25 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 8.2 mm; 8 x 0.34 mm ² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm ² (95 x Ø 0.1 mm)		
Koneksi listrik - slot		
Konektor: 8 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.8...1.5 Nm		
		



Kotak splitter

ZDO8H059MSS0025H11

Koneksi



	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GN =	hijau
GN/YE =	hijau/kuning
GY =	abu-abu
PK =	merah muda
RD =	merah
VT =	ungu
WH =	putih
YE =	kuning