

Kotak splitter

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 30 AC/DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Kelas perlindungan	II
Beban arus maks. per modul/slot [A]	4
Total beban arus maks. [A]	12

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
Suhu sekitar (bergerak) [°C]	-5...60
Perlindungan	IP 67; IP 68


Pengujian/persetujuan

Persetujuan UL	Tipe penutup	Type 1
----------------	--------------	--------



Kotak splitter

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

Data teknis		
Berat	[g]	1470.5
Dimensi	[mm]	22 x 54 x 100
Material		PA
Material bodi detakan		PA
Jumlah port kotak splitter		6
Tipe konektor		M12
Kesesuaian rantai tarik		ya
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	siklus pembengkokan	> 2 Mio.
Aksesori		
Item dikirim	Tutup pelindung: 2	
	label: 6	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik - colokan		
Konektor: 1 x M23, bersiku; Bodi cetakan: PA; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.8...1.5 Nm		
		


Kotak splitter

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 8.8 mm; 12 x 0.34 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - slot

Konektor: 6 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.8...1.5 Nm

