




Kotak splitter

ZDO6H05DMSS0015H15




Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Kelas perlindungan		II
Beban arus maks. per modul/ slot	[A]	4
Total beban arus maks.	[A]	12
Output		
Desain kelistrikan		PNP
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Suhu sekitar (bergerak)	[°C]	-5...60
Perlindungan		IP 67; IP 68



Kotak splitter


ZDO6H05DMSS0015H15

Data teknis		
Berat	[g]	1898
Dimensi	[mm]	22 x 54 x 100
Material		PA
Material bodi detakan		PA
Jumlah port kotak splitter		6
Tipe konektor		M12
Kesesuaian rantai tarik		ya
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	siklus pembengkokan	> 2 Mio.
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	12 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
Aksesori		
Item dikirim	Tutup pelindung: 2	
	label: 6	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Kabel: 15 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 8.8 mm; 12 x 0.34 mm ² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm ² (127 x Ø 0.1 mm)		
Koneksi listrik - slot		
Konektor: 6 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.8...1.5 Nm		
		

Kotak splitter

ZDO6H05DMSS0015H15

Koneksi



BN =	Warna core :
BU =	coklat
GN =	biru
GY =	hijau
PK =	abu-abu
RD =	merah muda
WH =	merah
YE =	putih
	kuning