


Kotak splitter

ZDO4F035MSS0005H10



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
--------------	--

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Kelas perlindungan		III
Beban arus maks. per modul/slot	[A]	2
Total beban arus maks.	[A]	6

Output

Desain kelistrikan	PNP
--------------------	-----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Suhu sekitar (bergerak)	[°C]	-5...60
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 68

Data teknis

Berat	[g]	367
Material		PBT-GF20; kuningan berlapis nikel
Material bodi detakan		PBT-GF 20 / kuningan, berlapis nikel



Kotak splitter

ZDO4F035MSS0005H10

Jumlah port kotak splitter	4	
Tipe konektor	M8	
Kesesuaian rantai tarik	ya	
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 5 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	4 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Aksesori

Aksesori (opsional)	Tutup pelindung: M8, E73005
	Adaptor rel DIN:, E73006

Keterangan


Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 6.4 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm² (21 x Ø 0.2 mm)

Koneksi listrik - slot

Konektor: 4 x M8; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT-GF 20 / kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas






Kotak splitter

ZDO4F035MSS0005H10

Koneksi



BN =	Warna core :
BU =	coklat
GN =	biru
GY =	hijau
WH =	abu-abu
YE =	putih
	kuning