


Kotak splitter

ZDO4F049MSS0010H10



Aplikasi

Fitur khusus

Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)

Kelas perlindungan

III

Beban arus maks. per modul/
slot

[A]

2

Total beban arus maks.

[A]

6

Output

Desain kelistrikan

PNP

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...80

Suhu sekitar (bergerak)

[°C]

-5...60

Perlindungan

IP 65; IP 67; IP 68

Data teknis

Berat

[g]

840

Dimensi

[mm]

20 x 30 x 85.5

Material

PBT-GF20; kuningan berlapis nikel



Kotak splitter

ZDO4F049MSS0010H10

Material bodi detakan	PBT-GF 20 / kuningan, berlapis nikel	
Jumlah port kotak splitter	4	
Tipe konektor	M8	
Kesesuaian rantai tarik	ya	
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 5 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	8 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Aksesori

Aksesori (opsional)	Adaptor rel DIN: E73006	
	Tutup pelindung: M8, E73005	

Keterangan


Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PUR, hitam, Ø 7.4 mm; 8 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm² (21 x Ø 0.2 mm)

Koneksi listrik - slot

Konektor: 4 x M8; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT-GF 20 / kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas






Kotak splitter

ZDO4F049MSS0010H10

Koneksi



BN =	Warna core :
BU =	coklat
GN =	biru
GY =	hijau
PK =	abu-abu
RD =	merah muda
WH =	merah
YE =	putih
	kuning