



Kotak splitter

ZDO8F039MSS0005H10



Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Kelas perlindungan		III
Beban arus maks. per modul/ slot	[A]	2
Total beban arus maks.	[A]	6
Output		
Desain kelistrikan		PNP
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80



Kotak splitter

ZDO8F039MSS0005H10

Suhu sekitar (bergerak)	[°C]	-5...60
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 68	

Data teknis

Berat	[g]	512
Material	PBT-GF20; kuningan berlapis nikel	
Material bodi detakan	PBT-GF 20 / kuningan, berlapis nikel	
Jumlah port kotak splitter	8	
Tipe konektor	M8	
Kesesuaian rantai tarik	ya	
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 5 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	8 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Aksesori

Aksesori (opsional)	Adaptor rel DIN: E73007
	Tutup pelindung: M8, E73005

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 7.4 mm; 8 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm² (21 x Ø 0.2 mm)

Koneksi listrik - slot

Konektor: 8 x M8; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT-GF 20 / kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas





Kotak splitter

ZDO8F039MSS0005H10

Koneksi



	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GN =	hijau
GY =	abu-abu
PK =	merah muda
RD =	merah
VT =	ungu
WH =	putih
YE =	kuning