


Splitter Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	3

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
Catatan tentang suhu sekitar	cULus: ...65 °C
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Pengujian/persetujuan

Persetujuan UL	suplai tegangan	Class 2
	Nomor file UL	E191684

Data teknis

Berat [g]	28.7
Material	casing: PA abu-abu; Bebas halogen; Segel: EPDM
Material mur	baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------



Splitter Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

Koneksi listrik

, PUR; tahan api (IEC 60332-2, UL: FT2)


Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm; Pertimbangkan nilai maksimum pasangan komponen!



Koneksi listrik

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 2 x M8; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm

