




Splitter Y

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas	
Bebas dari silikon	ya	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Kelas perlindungan		II
Beban arus maks. per modul/ slot	[A]	4
Total beban arus maks.	[A]	4
Peringkat arus keseluruhan (UL)	[A]	3
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...100
Catatan tentang suhu sekitar		cULus: ...65 °C
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan	[%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan		1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan		
Persetujuan UL	suplai tegangan	Class 2
	Nomor file UL	E191684
Data teknis		
Berat	[g]	35.6



Splitter Y

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS


Material	casing: PA oranye; Segel: EPDM
Material mur	baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Keterangan


Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



Koneksi



koneksi sesuai dengan IEC 61076-2-101

Koneksi listrik - soket

Konektor: 2 x M12; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

