


Kabel koneksi Y

YDOAH040MSS0,15H04STGH050MSS

Lihat catatan teknis di bagian "Download"



A - kabel input abu-abu
C: kabel octavis hitam



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 AC/DC
Kelas perlindungan		II
Total beban arus maks.	[A]	4
Peringkat arus keseluruhan (UL)	[A]	3


Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar		cULus: ...75
Suhu sekitar (bergerak)	[°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)		cULus: ...75
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan	[%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan		1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan		IP 65: IP 67: IP 68: IP 69K



Kabel koneksi Y


YDOAH040MSS0,15H04STGH050MSS

Data teknis		
Berat	[g]	60.3
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Material penyegel		FKM
Jumlah port kotak splitter		2
Kesesuaian rantai tarik		ya
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 5 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m
Keterangan		
Catatan		Lihat catatan teknis di bagian "Download"
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 0.15 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm)		
Koneksi listrik - colokan		
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm		
		

Kabel koneksi Y

YDOAH040MSS0,15H04STGH050MSS

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 2 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

