




Kabel koneksi Y

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Lihat catatan teknis di bagian "Download"



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas halogen
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Kelas perlindungan		II
Total beban arus maks.	[A]	4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...90

**Kabel koneksi Y**

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Suhu sekitar (bergerak)	[°C]	-20...90
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan	[%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan		1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan		IP 67; IP 68; IP 69K

Data teknis

Berat	[g]	1022.5
Material bodi detakan		TPU
Material penyegel		FKM

Keterangan

Catatan	Lihat catatan teknis di bagian "Download"
Jumlah paket	1 buah

Kabel koneksi Y


Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - colokan

Koneksi



Koneksi listrik - colokan

Konektor: M12; Bodi cetakan: TPU, oranye


Koneksi listrik - soket

Konektor: M12; Bodi cetakan: TPU, oranye; Segel: FKM

Kabel koneksi Y

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Diagram dan grafik

Derating I_{max} * 0.8 DIN EN 60512-5-2

X Suhu sekitar [°C]

Y Arus [A]