


## Kabel koneksi dengan soket

ADOGH050MSS0010C05



## Aplikasi

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fitur khusus       | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik |
| Bebas dari silikon | ya                                                                                                   |

## Data kelistrikan

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tegangan pengoperasian [V]          | < 30 AC / < 36 DC |
| Kelas perlindungan                  | III               |
| Total beban arus maks. [A]          | 4                 |
| Peringkat arus keseluruhan (UL) [A] | 3                 |

## Kondisi pengoperasian

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Suhu sekitar [°C]                       | -25...90                    |
| Catatan tentang suhu sekitar            | cULus: ...75                |
| Suhu sekitar (bergerak) [°C]            | -25...90                    |
| Catatan tentang suhu sekitar (bergerak) | cULus: ...75                |
| Perlindungan                            | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Data teknis

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Berat [g]               | 402.8                          |
| Dimensi [mm]            | 15.5 x 15.5 x 45               |
| Material                | casing: TPU oranye; Segel: FKM |
| Material mur            | kuningan, berlapis nikel       |
| Kesesuaian rantai tarik | ya                             |



## Kabel koneksi dengan soket

ADOGH050MSS0010C05

|                         |                                                     |                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesesuaian rantai tarik | radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel | min. 10 x diameter kabel                                                                          |
|                         | kecepatan pergerakan                                | maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk <sup>2</sup> |
|                         | siklus pembengkokan                                 | ≥ 2 Mio.                                                                                          |
|                         | ketegangan torsional                                | ± 180 °/m                                                                                         |

### Keterangan

Jumlah paket


1 buah

### Koneksi listrik


Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.9 mm, berpelindung; 5 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.1 mm )

### Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm; Kabel koneksi berpelindung: layar tidak terhubung



### Koneksi



|      |              |
|------|--------------|
|      | Warna core : |
| BK = | hitam        |
| BN = | coklat       |
| BU = | biru         |
| GY = | abu-abu      |
| WH = | putih        |