


Kabel koneksi dengan soket

ADOAH050MSS0010C05



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik
--------------	--

Bebas dari silikon	ya
--------------------	----

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Kelas perlindungan		III
Total beban arus maks.	[A]	4
Peringkat arus keseluruhan (UL)	[A]	3

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar		cULus: ...75 °C
Suhu sekitar (bergerak)	[°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)		cULus: ...75 °C
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Data teknis

Berat	[g]	397
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Material penyegel		FKM
Kesesuaian rantai tarik		ya



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH050MSS0010C05

Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	≥ 2 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Jumlah paket


1 buah

Koneksi listrik


Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.9 mm, berpelindung; 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm; Kabel koneksi berpelindung: layar tidak terhubung



Koneksi



	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GY =	abu-abu
WH =	putih