


EVC597



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040MSS0020C04



Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik	
Bebas dari silikon	ya	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Kelas perlindungan		III
Total beban arus maks.	[A]	4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar		cULus: ...75
Suhu sekitar (bergerak)	[°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)		cULus: ...75
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Data teknis		
Berat	[g]	793
Dimensi	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
Material		casing: TPU oranye; Segel: FKM
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Kesesuaian rantai tarik		ya



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040MSS0020C04

Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	≥ 2 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Jumlah paket


1 buah

Koneksi listrik


Kabel: 20 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.9 mm, berpelindung; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm; Kabel koneksi berpelindung: layar tidak terhubung



Koneksi



Warna core :

BK = hitam

BN = coklat

BU = biru

WH = putih