


## Kabel koneksi Y

YDOAH040MSS0012H04STGH040MSS

Lihat catatan teknis di bagian "Download"



A - kabel input abu-abu  
C - kabel input abu-abu  
B - kabel octavis hitam  
C - kabel octavis hitam



## Aplikasi

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Fitur khusus       | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
| Bebas dari silikon | ya                                                                               |

## Data kelistrikan

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tegangan pengoperasian [V] | < 60 AC/DC |
| Kelas perlindungan         | II         |
| Total beban arus maks. [A] | 4          |

## Kondisi pengoperasian

|                                                                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Suhu sekitar [°C]                                                           | -25...90                    |
| Suhu sekitar (bergerak) [°C]                                                | -25...90                    |
| Suhu penyimpanan [°C]                                                       | -25...55                    |
| Kelembapan penyimpanan [%]                                                  | 10...100                    |
| Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Perlindungan                                                                | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Data teknis

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Berat [g]             | 795.5                    |
| Material bodi detakan | TPU                      |
| Material mur          | kuningan, berlapis nikel |



## Kabel koneksi Y

YDOAH040MSS0012H04STGH040MSS

|                            |                                                     |                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material penyegel          | FKM                                                 |                                                                                                   |
| Jumlah port kotak splitter | 2                                                   |                                                                                                   |
| Kesesuaian rantai tarik    | ya                                                  |                                                                                                   |
| Kesesuaian rantai tarik    | radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel | min. 10 x diameter kabel                                                                          |
|                            | kecepatan pergerakan                                | maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk <sup>2</sup> |
|                            | siklus pembengkokan                                 | > 5 Mio.                                                                                          |
|                            | ketegangan torsional                                | ± 180 °/m                                                                                         |

## Keterangan


|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Catatan      | Lihat catatan teknis di bagian "Download" |
| Jumlah paket | 1 buah                                    |

## Koneksi listrik


Kabel: 12 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm)

## Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas;  
Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



## Koneksi




## Kabel koneksi Y


YDOAH040MSS0012H04STGH040MSS

## Koneksi listrik - soket

Konektor: 2 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



## Diagram dan grafik

Derating I<sub>max</sub> \* 0.8 DIN EN 60512-5-2

X Suhu sekitar [°C]

Y Arus [A]