


Soket berkabel

SDOAH040MSSFKPG



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 250 AC / < 300 DC
Kelas perlindungan	II
Total beban arus maks. [A]	4; (...40 °C)

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Suhu penyimpanan [°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan [%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan	1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Data teknis

Berat [g]	42.8
Material bodi detakan	PA 6.6
Material mur	kuningan, berlapis nikel
Material penyegel	FKM

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Soket berkabel

SDOAH040MSSFKPG

Koneksi listrik


terminal sekrup: 0.25...1 mm²; Selubung kabel: Ø 3.5...6 mm; AWG 23...17

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA 6.6, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM;
 Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm; Pertimbangkan nilai maksimum pasangan komponen!



Koneksi



Warna core :
 BN = coklat
 WH = putih
 BU = biru
 BK = hitam
 warna sesuai DIN EN 60947-5-2