


EVC815



Soket berkabel

SDOAH050MSSFKPG



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 AC/DC
Kelas perlindungan		II
Total beban arus maks.	[A]	4; (...40 °C)

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan	[%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan		1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Data teknis

Berat	[g]	43.6
Material bodi detakan		PA 6.6
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Material penyegel		FKM

Keterangan


Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Soket berkabel

SDOAH050MSSFKPG

Koneksi listrikterminal sekrup: 0.25...1 mm²; Selubung kabel: Ø 3.5...6 mm; AWG 23...17**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA 6.6, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM;
Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm; Pertimbangkan nilai maksimum pasangan komponen!

**Koneksi**

BN =	Warna core
WH =	coklat
BU =	putih
BK =	biru
GY =	hitam
	abu-abu
	warna sesuai DIN EN 60947-5-2